

Sklopka
EAMC-B-15-22-5-5
Številka dela: 530085

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premier nosilca 1	5 mm
Premier nosilca 2	5 mm
Velikost	15
Nazivna dolžina	22 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	12000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	0.13 kgmm ²
Prenosljivi navor	1 Nm
Teža izdelka	6 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS