

# kombinacije naprav za pripravo zraka MSB6-1/2:H3N3M1-WP

Številka dela: 530218

FESTO

Sestavljen iz filtra, regulatorja tlaka, naoljevalnika, ploščo za pritrditev na steno. Maksimalni izstopni tlak 12 barov, filter 5 µm, z manometrom, lonček iz umetne mase z zaščitnim košem iz umetne mase, ročni izpust kondenzata, smer toka od leve proti desni.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	6
Serija	MS
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z zaskočko z priborom, možnost zaklepanja
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Stopnja filtriranja	5 µm
Izpust kondenzata	vrtljiv ročno
Konstruktivska zgradba	Regulator tlaka z manometrom Standardni filter Standardni pršilni naoljevalnik
Zaščita lončka	Zaščitni koš iz umetne mase
Prikaz tlaka	z manometrom
Obratovalni tlak	1,5 ... 18 bar
Območje regulacije tlaka	1 ... 12 bar
Normalni imenski pretok	4.400 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [:-4:-] Inertni plini
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:4:-]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	2.000 g
Način pritrditve	s priborom
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	G1/2
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij
Informacije o materialu lončka	PC