

# Kombinacija enot za pripravo zraka MSB6-1/2-FRC5:J1M1

Številka dela: 530244

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                                                   | Vrednost                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                                     | 6                                                                                                             |
| Serija                                                       | MS                                                                                                            |
| Zaščita pred aktiviranjem                                    | Vrtljivi gumb z vgrajeno ključavnico                                                                          |
| Položaj vgradnje                                             | navpično +/- 5°                                                                                               |
| Izpust kondenzata                                            | ročno obračanje                                                                                               |
| Konstruktivna zgradba                                        | filter regulator z manometrom<br>Proporcionalni standardni naoljevalnik z oljno meglico                       |
| Finost filtra                                                | 40 µm                                                                                                         |
| Funkcija regulatorja                                         | konstanten izhodni tlak<br>z izravnavo predtlaka<br>s sekundarnim odzračevanjem<br>s funkcijo povratnega toka |
| Zaščita posode                                               | Plastična zaščitna košara                                                                                     |
| Prikaz tlaka                                                 | z manometrom                                                                                                  |
| Delovni tlak                                                 | 1,5 bar...20 bar                                                                                              |
| Območje regulacije tlaka                                     | 0,5 bar...12 bar                                                                                              |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 3700 l/min                                                                                                    |
| Delovni medij                                                | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:4:-]<br>Inertni plini                                             |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija                     | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)                                                |
| Razred korozijske odpornosti KBK                             | 2 – zmerna korozijska obremenitev                                                                             |
| Skladnost z LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                             |
| Temperatura skladiščenja                                     | -10 °C...60 °C                                                                                                |
| Primerno za živila                                           | Glej razširjene informacije o materialu.                                                                      |
| Razred čistosti zraka na izhodu                              | stisnjen zrak v skladu s standardom ISO 8573-1:2010 [7:4:-]                                                   |
| Temperatura medija                                           | -10 °C...60 °C                                                                                                |
| Temperatura okolice                                          | -10 °C...60 °C                                                                                                |
| Teža izdelka                                                 | 1495 g                                                                                                        |
| Način pritrditve                                             | z opremo                                                                                                      |
| Pnevmatični priključek 1                                     | G1/2                                                                                                          |
| Pnevmatični priključek 2                                     | G1/2                                                                                                          |
| Napotek glede materialov                                     | V skladu z RoHS                                                                                               |