

Filter-regulator MS6-LFR-1/4-D7-CUV-AS

Številka dela: 530344

FESTO

Maksimalni izstopni tlak 12 bar, 5 µm filter, z manometrom, glava regulatorja z zaklepanjem, kovinski lonček, popolnoma avtomatični izpust kondenzata, smer pretoka z leve proti desni.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	6
Serija	MS
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z zaskočko z priborom, možnost zaklepanja
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Stopnja filtriranja	5 µm
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatično
Konstruktivna zgradba	Filter-regulator z manometrom
Maks. količina kondenzata	38 ml
Regulator	Izstopni tlak konstanten s sekundarno odzračitvijo
Zaščita lončka	integriran kot kovinski lonček
Prikaz tlaka	z manometrom
Obratovalni tlak	2 ... 12 bar
Območje regulacije tlaka	0,5 ... 12 bar
Maks. tlačna histereza	0,25 bar
Normalni imenski pretok	2.200 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inertni plini
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Temperatura medija	5 ... 60 °C
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
Masa izdelka	1.087 g
Način pritrditve	po izbiri: Vgradnja na stikalno ploščo Vgradnja voda s priborom
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij
Informacije o materialu lončka	Aluminijeva litina za kovanje
Informacija o materialu, ločevalni disk	POM