

Sklopka
EAMC-65-90-15-24
Številka dela: 530940

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premmer nosilca 1	15 mm
Premmer nosilca 2	24 mm
Velikost	65
Nazivna dolžina	90 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	4500 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	417 kgmm ²
Prenosljivi navor	80 Nm
Teža izdelka	535 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS