

Regulator tlaka

MS6N-LR-1/4-D6-AS-Z

Številka dela: 531451

FESTO

Maksimalni izstopni tlak 7 barov, z manometrom, z zaklenljivo glavo regulatorja, smer toka od desne proti levi.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Velikost | 6 |
| Serija | MS |
| Varovanje vklopa | z priborom, možnost zaklepanja |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Konstruktivska zgradba | neposredno krmiljen membranski regulator |
| Regulator | Izstopni tlak konstanten s kompenzacijo predtlaka s sekundarno odzračitvijo |
| Prikaz tlaka | z manometrom |
| Območje regulacije tlaka | 0,3 ... 7 bar |
| Vstopni tlak 1 | 0,8 ... 20 bar |
| Maks. tlačna histereza | 0,25 bar |
| Normalni imenski pretok | 3.000 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 |
| Temperatura skladiščenja | -10 ... 60 °C |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 730 g |
| Način pritrditve | s priborom po izbiri: Vgradnja na stikalno ploščo Vgradnja voda |
| Pnevmatični priključek 1 | NPT1/4-18 |
| Pnevmatični priključek 2 | NPT1/4-18 |
| Informacije o materialu upravljalnega dela | POM PA |
| Informacije o materialu tesnil | NBR |
| Informacije o materialu ohišja | Tlačno liti aluminij |
| Informacije o materialu membrane | NBR |