

Spojna vtičnica
KD3-1/8-A-R
Številka dela: 531659

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	5 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Nazivni pritezni moment	5 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 15 %
Teža izdelka	28 g
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj G1/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material vzmeti	visoko legirano nerjavno jeklo
Material ohišja	Medenina
Material navojnega tesnila	PA66-GF30/TPE-U
Material navojnega kosa	Medenina
Material kroglice	visoko legirano nerjavno jeklo
Material vskočnega obroča	visoko legirano nerjavno jeklo
Material ohišja ventila	Medenina
Material tulke za sprostitve	Medenina, nikljana