

**Vtič**  
**FBS-SUB-9-GS-IB-B**  
Številka dela: 532217

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Značilnost                | Vrednost                                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Širina                    | 20 mm                                                       |
| Višina                    | 62 mm                                                       |
| Dolžina                   | 61 mm                                                       |
| Protokol                  | Interbus®                                                   |
| Dodatne funkcije          | Integriran mostiček RBST                                    |
| Teža izdelka              | 60 g                                                        |
| Vmesnik področnega vodila | 1 x 5 vzmetnih sponk                                        |
| Dovoljen premer kabla     | 5 mm...10 mm                                                |
| Stopnja zaščite           | IP65<br>IP67<br>v montiranem stanju<br>v skladu z IEC 60529 |
| Temperatura okolice       | 0 °C...50 °C                                                |
| Temperatura skladiščenja  | -20 °C...70 °C                                              |
| Relativna zračna vlažnost | 95 %<br>brez kondenzacije                                   |
| Skladnost z LABS          | VDMA24364-B2-L                                              |
| Napotek glede materialov  | V skladu z RoHS                                             |
| Material ohišja           | Ojačan PA                                                   |
| Material pokrivne matice  | Medenina                                                    |
| Material vijakov          | jeklo                                                       |
| Material tesnil           | NBR                                                         |