

Vtič
FBS-SUB-9-BU-IB-B
Številka dela: 532218

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	20 mm
Višina	62 mm
Dolžina	61 mm
Protokol	Interbus®
Dodatne funkcije	Integriran mostiček RBST
Teža izdelka	60 g
Vmesnik področnega vodila	1 x 5 vzmetnih sponk
Dovoljen premer kabla	5 mm...10 mm
Stopnja zaščite	IP65 IP67 v montiranem stanju v skladu z IEC 60529
Temperatura okolice	0 °C...50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Relativna zračna vlažnost	95 % brez kondenzacije
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Ojačan PA
Material pokrivne matice	Medenina
Material vijakov	jeklo
Material tesnil	NBR