

Flexo-vez
FK-3/8-24
Številka dela: 532705

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	3/8-24 UNF-2B
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...150 °C
Teža izdelka	235 g 7.4 unča
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material puše	Jeklo, pocinkano
Material ohišja	jeklo, pocinkano
Material kroglastega sornika	Cementirno jeklo
Material kroglaste ploščice	Cementirno jeklo
Material matice	jeklo, pocinkano