


Fini filter LFMB-D-MINI-DA

Številka dela: 532811

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|------------------------------------|---|
| Serija | D |
| Velikost | Mini |
| Konstruktivna zgradba | vlaknasti filter |
| Finost filtra | 1 µm |
| Izpust kondenzata | ročno obračanje |
| Delovni tlak | 0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar 14.5 psi...232 psi |
| Delovni medij | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [6:4:4] Inertni plini |
| Razred čistosti zraka na izhodu | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [5:4:3] Inertni plini |
| Učinkovitost filtra | 99.99 % |
| Največja količina kondenzata | 22 cm ³ |
| Zaščita posode | kovinska zaščitna košara |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | 1.5 °C...60 °C |
| Temperatura okolice | -10 °C...60 °C |
| Temperatura skladiščenja | -10 °C...60 °C |
| Stopnja ločevanja drobnih delcev | 99 % |
| Vsebnost preostalega olja | 0.5 mg/m ³ |
| Stopnja ločevanja oljnega aerosola | 90 % |
| Prikaz diferenčnega tlaka | Optični prikazovalnik |
| Način pritrditve | vgradnja v napeljavo z opremo izbirno: |
| Položaj vgradnje | navpično +/- 5° |
| Pnevmatični priključek 1 | priključna plošča |
| Pnevmatični priključek 2 | Priključna plošča |
| Material ohišja | cinkova tlačna litina |
| Material filtra | borsilikatna vlakna |
| Material posode | PC |

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------|-----------------|
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Teža izdelka | 283 g |