


Kombinacija finega filtra LFMBA-1/4-D-MINI-DA

Številka dela: 532864

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Serijska	D
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Finost filtra	0.01 µm
Učinkovitost filtra	99.9999 %
Izpust kondenzata	ročno obračanje
Konstruktivna zgradba	vlaknasti filter
Največja količina kondenzata	22 ml
Zaščita posode	kovinska zaščitna košara
Delovni tlak	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar 14.5 psi...232 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po standardu ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plini
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Razred čistosti zraka na izhodu	stisnjen zrak v skladu s standardom ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Inertni plini
Temperatura medija	1.5 °C...60 °C
Vsebnost preostalega olja	0.01 mg/m³
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	651 g
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo z opremo
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material filtra	borsilikatna vlakna
Material ohišja	cinkova tlačna litina
Material posode	PC