

Priključna vtičnica NTSD-WD-11

Številka dela: 533119

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	s pokrivno matico
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	34 g
Električni priključek	4-polni doza, kotna oblika vijačna sponka
Območje delovne napetosti AC	250 V
Tokovna obremenljivost	16 A
Kabelski navojni priključek	Pg11
Dovoljen premer kabla	5 mm...11 mm
Prečni prerez priključka	2.5 mm ²
Stopnja zaščite	IP67
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Material ohišja	PBT
Material vtičnih kontaktov	bakrova zlitina Medenina