

Kontrolni pokrov AK-SUB-9/15-B

Številka dela: 533334

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Teža izdelka	20 g
Stopnja zaščite	IP65 IP67 v montiranem stanju v skladu z IEC 60529
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Material vijakov	jeklo pocinkano
Material tesnil	NBR
Material pokrova	PA
Relativna zračna vlažnost	brez kondenzacije