

Spiralna cev iz umetne mase PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8

Številka dela: 533466

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovna dolžina	4.8 m
Zunanji Ø	11.7 mm
Dolžina bloka	1.172 m
Polmer upogibanja, pomemben za pretok	65 mm
Notranji Ø	7.9 mm
Premmer navitja	51 mm
Število ovojev	41
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.95 bar...13 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...60 °C
Nazivni pritezni moment	12.5 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 20 %
Teža izdelka	480 g
Pnevmatični priključek 1	zunanji navoj G3/8
Pnevmatični priključek 2	Zunanji navoj G3/8
Barva	modra
Trdota po Shoru	A 87 +/-3
Material priključnega navoja	medenina nikljan
Material upogibne zaščite	POM
Material gibke cevi	TPE-U (PU)