


# Baterijski blok FED-90

Številka dela: 533532  
Izdelek, ki se opuša

FESTO

Prikazovalna in upravljalna naprava z graficnim LCD-displejem za priključitev na PLC-sisteme, 12 funkcijskih tipk.

Tip, ki se opuša. Dobiljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Vgradna globina	71 mm
Višina	176 mm
Dolžina	141 mm
Maks. debelina prednje plošče	5 mm
Uporabniški spomin	512 kByte
Število uporabniških LED	13
Število funkcijskih tipk	12
Število sistemskih tipk	23
Ura v realnem času	da
Seznam dogodkov	256
Sprejemni spomin	16 kByte
Alarmi	1.024
Odstopanje ure v realnem času	130 s / mesec
Število sistemskih LED	4
Prikaz	Monokromatski LCD z osvetlitvijo od zadaj
Vrsta prikaza	4 x 20 znakov LCD z osvetljenim ozadjem
Velikost displeja	4 x 20 znakov
Backup baterija	3 V / 270 mA litij
Območje obratovalne napetosti DC	18 ... 30 V
Ločljivost displeja	120x32 Pixel
Imenska delovna napetost DC	24 V
Poraba toka pri imenski obratovalni napetosti	0,3 A
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	5 - 85 % ne kondenzira
Vrsta zaščite	IP65 spredaj, IP20 zadaj
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Dovoljenje	RCM Mark
Masa izdelka	1.100 g
AUX vmesnik	Sub-D 9-polni Priključnica
Tiskalniški vmesnik	RS232 Sub-D 15-polni Priključnica
PC vmesnik	RS232 Sub-D

Značilnost	Vrednost
	15-polni Priključnica
Programirni vmesnik	9,6 - 38,4 kBd
PLC vmesnik	RS232 Sub-D 15-polni Vtič
Ethernet-vmesnik	Opcijsko, 10 MBd
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Softver za programiranje	FED Designer 6.06 ali višji
Certificiranje Ex-zaščite izven EU	NEC 500 Class I, Div. 2