

Pokrivna matica MCK-PK-3-KD

Številka dela: 533672

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Velikost | Notranji navoj M6x0,75 |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 1 – nizka korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okolice | -10 °C...60 °C |
| Pnevmatični priključek 1 | za gibko cev z zunanjim \varnothing 4 mm za notranji \varnothing vtičnega priključka 3 mm s pokrivno matico |
| Material pokrivne matice | Gnetna aluminijeva zlitina, nikljana |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |