

## Pokrivna matica MCK-PK-9-KD

Številka dela: 533675

**FESTO**



### Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost                                                            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                      | Notranji navoj M16x1                                                |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi |
| Razred korozijske odpornosti KBK              | 1 – nizka korozijska obremenitev                                    |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364-B2-L                                                      |
| Temperatura okolice                           | -10 °C...60 °C                                                      |
| Pnevmatični priključek 1                      | za notranji Ø vtičnega priključka 9 mm s pokrivno matico            |
| Material pokrivne matice                      | Gnetna aluminijeva zlitina, nikljana                                |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS                                                     |