


Cev iz umetne mase PUN-E-8x1-BL-400

Številka dela: 534175

FESTO

primeren za QS-vtične priključke, visoko fleksibilen, odporen proti hidrolizi, mikro stabilen, odobren za uporabo pri živilih.

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2012.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	8 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	50 mm
Notranji premer	6 mm
Min. polmer krivljenja	23 mm
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Odobritev za živilsko industrijo	FDA 2002/72/EG
Temperatura okolice	-35 ... 50 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,026 kg/m
Barva	modra
Trdota v Shore	D 52 +/-3
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Informacije o materialu cevi	TPE-U(PU)