

Naoljevalnik LOE-M7-D-MICRO-B

Številka dela: 534188



Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

Brez navojne priključne plošče, priključni navoj v ohišju.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2023. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Micro
Serija	D
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Konstrukcijska zgradba	Proporcionalen standarden meglast naoljevalnik
Maks. količina olja	6,5 cm ³
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Minimalni tok naoljevalnika	3 l/min
Normalni imenski pretok	430 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inertni plini
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Viskoznost olja	ISO VG 32
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	39 g
Način pritrditve	Vgradnja voda s priborom po izbiri:
Pnevmatični priključek 1	M7
Pnevmatični priključek 2	M7
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje
Material, lonček	PC