

Glušnik U-1/4-20

Številka dela: 534223

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Velikost posode | 20 |
| Delovni tlak | 0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar |
| Pretok proti atmosferi | 3300 l/min |
| Delovni medij | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Raven zvočnega tlaka | 76 dB(A) |
| Temperatura okolice | -10 °C...70 °C |
| Teža izdelka | 7.7 g |
| Pnevmatični priključek | G1/4 |
| Material blažilnega vložka | PE |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |