


Kroglična pipa

VAPB-3/4-F-63-F0304-CR

Številka dela: 534314

FESTO

odporen proti koroziji in kislinam.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	2-potna kroglična pipa
Način vklopa	mehanski
Princip tesnenja	mehak
Način pritrditve	Vgradnja voda
Priključek procesnega ventila	Rp3/4
Razpored lukenj na prirobnici	F03 F04
Notranji premer	20 mm
Imenski premer DN	20
Obratovalni tlak procesnega ventila	63
Vklopni moment	13 Nm
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inertni plini Voda nevtralne tekočine
Temperatura medija	-10 ... 180 °C
Pretok Kv	46 m ³ /h
Informacije o materialu ohišja	visokolegirano jeklo, nerjavno
Številka materiala ohišja	1.4408
Informacije o materialu tesnil	FPM PTFE
Informacija o materialu, krogla	visokolegirano jeklo, nerjavno
Številka materiala krogle	1.4401
Informacije o materialu gredi	visokolegirano jeklo, nerjavno
Številka materiala gredi	1.4401
Masa izdelka	800 g
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EU-smernici za tlačne naprave
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3