


# Priključitev končne tipke DAPZ-SB-I-25DC-R-RO

Številka dela: 534472

FESTO

za zasučne pogone z montažnim vmesnikom po VDI/VDE 3845.  
Primeren za vse zasučne pogone DAPS in samo za DRD/DRE z velikostmi 4 do 225. Za zasučne pogone DRD/DRE z velikostjo 1 do 2 oz. 375 do 880 je možna montaža samo z adapterjem DAPZ-SBZ-....



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dovoljen premer kabla	8 ... 13 mm
Zasnovan na osnovi standarda	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Oblika	okrogel
Položaj vgradnje	poljuben
Kratkostična odpornost	da
Stikalni element	Mirovni kontakt
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Princip merjenja	induktiven
Prikazovalnik položaja vklopa	ne
Izolacijska napetost	25 V
Imenska delovna napetost DC	8 V
Izhod stikala	NAMUR
Odpornost na nihanje napetosti	0,5 kV
Stopnja umazanije	3
ATEX kategorija plin	II 2G
EX vrsta zaščite vžiga, plin	EEx ia IIC T6
Temperatura EX odporne okolice	-25°C ≤ Ta ≤ +70°C
Certifikat izdajnega oddelka	TÜV 99 ATEX 1479 X
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-25 ... 70 °C
Preklopni tok, zmanjšan	≤ 1 mA
Preklopni tok, nezmanjšan	≥ 3 mA
Električni priključek	Vijačna sponka vtični
Vijačni priključek kabla	M20x1,5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu tesnil	EPDM
Informacija o materialu pokrova ohišja	PA
Informacija o materialu podnožja ohišja	PA
Informacija o materialu konzole	PA