


# Priključitev končne tipke DAPZ-SB-I-25DC-EXDR-AR

Številka dela: 534476  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za zasučne pogone z montažnim vmesnikom po VDI/VDE 3845.  
Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2021. Za alternativni izdelek si oglejte  
portal za podporo.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dovoljen premer kabla	7 ... 13 mm
Zasnovan na osnovi standarda	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Oblika	okrogel
Položaj vgradnje	poljuben
Kratkostična odpornost	ne
Stikalni element	Mirovni kontakt
Zaščita pred zamenjavo polov	ne
Princip merjenja	induktiven
Prikazovalnik položaja vklopa	da
Izolacijska napetost	25 V
Maks. vhodna moč	34 mW
Maks. vhodna napetost	16 V
Maks. vhodni tok	25 mA
Imenska delovna napetost DC	8 V
Izhod stikala	NAMUR
Odpornost na nihanje napetosti	0,5 kV
Stopnja umazanije	3
ATEX kategorija plin	II 2G X
Certificiranje Ex-zaščite izven EU	EPL Gb (RU) EPL Gc (RU)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Vrsta zaščite	IP67
Temperatura okolice	-20 ... 70 °C
Verjetnost napake na uro v [1/h].	1,07E-07
PFD (verjetnost napake na zahtevo)	4,69E-04
Preklopni tok, zmanjšan	$\leq 1$ mA
Preklopni tok, nezmanjšan	$\geq 3$ mA
Električni priključek	Vijačna sponka
Vijačni priključek kabla	M20x1,5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, pokrov ohišja	PC
Material, podnožje ohišja	ABS+PC
Material, konzola	ABS+PC