


# Prirobnica motorja EAMF-A-30A-55A

Številka dela: 534807

FESTO

Za elektromehanski pogon s servomotorjem.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Koda vmesnika, motor in	55A
Koda vmesnika ohišja sklopke	30A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS