

# Filter regulator MS12N-LFR

Številka dela: 535025

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	12
Serija	MS
Zaščita pred aktiviranjem	Vrtljivi gumb z aretirnim mehanizmom Vrtljivi gumb z vgrajeno ključavnico možnost zaklepanja z dodatki
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatsko popolnoma samodejni, električno krmiljeni ročni, tipkalen ročno obračanje
Konstruktivna zgradba	filter regulator z manometrom
Stopnja izločanja kondenzata	75 %
Prikaz tlaka	z manometrom
Največja histereza tlaka	0.4 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:4:-] stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertni plini
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Razred čistosti zraka na izhodu	stisnjen zrak v skladu s standardom ISO 8573-1:2010 [6:4:4] Stisnjen zrak po standardu ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo z opremo izbirno:
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina
Material posode	gnetna aluminijeva zlitina