

Cev iz umetne mase PUN-E-10x1,25-BL

Številka dela: 535328

FESTO

primeren za QS-vtične priključke, visoko fleksibilen, odporen proti hidrolizi, mikro stabilen, odobren za uporabo pri živilih.

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2012.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	10 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	60 mm
Notranji premer	7,5 mm
Min. polmer krivljenja	26 mm
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Odobritev za živilsko industrijo	FDA 2002/72/EG
Temperatura okolice	-35 ... 50 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,044 kg/m
Barva	modra
Trdota v Shore	D 52 +/-3
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Informacije o materialu cevi	TPE-U(PU)