

Naoljevalnik MS4-LOE-1/4-U-Z

Številka dela: 535792

FESTO

Kovinski lonček, smer toka od desni proti levi.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	4
Serija	MS
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Konstruktivna zgradba	Proporcionalen standarden meglast naoljevalnik
Maks. količina olja	36 cm ³
Zaščita lončka	integriran kot kovinski lonček
Vstopni tlak 1	1 ... 12 bar
Minimalni tok naoljevalnika	40 l/min
Normalni imenski pretok	2.200 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Viskoznost olja	ISO VG 32
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	354 g
Način pritrditve	s priborom po izbiri: Vgradnja voda
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij
Informacije o materialu lončka	Tlačno liti aluminij Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu kontrolnega okenca	PA