

Magnetna tuljava MSFG-24-EX

Številka dela: 536931

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Najkrajši pritezni čas	10 ms
Trajanje vklopa	100%
Karakteristike tuljave	24 V DC: 4,5 W
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 10 %
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o protieksplzijski zaščiti (ATEX)
Odobritev protieksplzijske zaščite zunaj EU	EPL Dc (CN) EPL Gc (CN)
Protieksplzijska zaščita	conA 2 (ATEX) conA 2 (CN) conA 22 (ATEX) ConA 22 (CN)
Kategorija ATEX, plin	II 3G
Kategorija ATEX, prah	II 3D
Vrsta protieksplzijske zaščite pred vžigom, plin	Ex nA IIC T4 X Gc
Vrsta zaščite pred vžigom Ex, prah	Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
Temperatura okolice Ex	-5 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-5 °C...40 °C
Največji pritezni moment, vtičnica	0.4 Nm
Teža izdelka	55 g
Električni priključek	3-polni Jezički vtičev s priključno shemo v skladu s standardom podjetja Festo za MSSD-F
Način pritrditve	z narebreno matico
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material magnetne tuljave	duroplast baker jeklo
Material navitja	baker