

Filter iz aktivnega oglja MS12-LFX-G-U

Številka dela: 537155

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	12
Serija	MS
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Izpust kondenzata	ročno obračanje
Konstruktivna zgradba	vlaknasti filter
Delovni tlak	0 bar...20 bar
Delovni medij	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2] Inertni plini
Odpornost proti vibracijam	Preskus transportne uporabe s stopnjo resnosti 2 v skladu s FN 942017-4 in EN 60068-2-6
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Razred čistosti zraka na izhodu	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Temperatura medija	5 °C...30 °C
Vsebnost preostalega olja	0.003 mg/m ³
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	7000 g
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo z zadrževalnim kotnikom izbirno:
Material pokrova	PA
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material opazovalnega okenca kovinske posode	PC
Material tesnil	NBR
Material filtra	aktivno oglje vlakna
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina
Material posode	gnetna aluminijeva zlitina
Material opazovalnega okenca	PC