



Ojačevalnik tlaka DPA-40-10

Številka dela: 537273

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer bata	40 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	Dvobatni ojačevalnik tlaka
Prikaz tlaka	G1/8 pripravljen
Izhodni tlak 2	0.45 MPa...1 MPa 4.5 bar...10 bar 65.25 psi...145 psi
Delovni tlak	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Območje regulacije tlaka	0.45 MPa...1 MPa 4.5 bar...10 bar 65.25 psi...145 psi
Vstopni tlak 1	2.5 bar...8 bar 0.25 MPa...0.8 MPa 36.25 psi...116 psi
Napotek glede območja regulacije tlaka	Pri maksimalno napeti vzmeti regulatorja se največji izhodni tlak lahko preseže za 40 %.
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	delovanje z oljenjem ni mogoče
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	5 °C...60 °C
Temperatura okolice	5 °C...60 °C
Teža izdelka	1500 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Pnevmatični priključek 3	M7
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS