Priključna letev
VABM-B6-E-G12-6

Številka dela: 537508

za magnetni ventil VUVB.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	21 mm
Maks. število ventilskih mest	6
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Maks. pritezni moment montaže na H-letev	1,5 Nm
Maks. pritezni moment, pritrditev ventila	2 Nm
Maks. pritezni moment stenske montaže	5 Nm
Masa izdelka	915 g
Priključek pomožnega krmilnega zraka 12/14	G1/8
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 3	G1/2
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Informacija o materialu, priključna letev	Aluminijeva litina za kovanje