


Regulator tlaka LR-1/4-DB-7-O-MINI

Številka dela: 537643

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Velikost | Mini |
| Širina | 44 mm |
| Serija | DB |
| Zaščita pred aktiviranjem | Vrtljivi gumb z aretnim mehanizmom |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Konstruktivna zgradba | regulator tlaka brez manometra |
| Funkcija regulatorja | s sekundarnim odzračevanjem s funkcijo povratnega toka |
| Prikaz tlaka | G1/8 pripravljen |
| Delovni tlak | 0.1 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar |
| Območje regulacije tlaka | 0.5 bar...12 bar |
| Vstopni tlak 1 | 1 bar...10 bar |
| Največja histereza tlaka | 0.5 bar |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 1300 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 1 – nizka korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Razred čistosti zraka na izhodu | Stisnjen zrak po standardu ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura medija | -5 °C...50 °C |
| Temperatura okolice | -5 °C...50 °C |
| Teža izdelka | 150 g |
| Način pritrditve | izbirno: pritrditev na sprednjo ploščo vgradnja v napeljavo s prehodno izvrtino z zadrževalnim kotnikom |
| Priključek manometra | G1/8 |
| Pnevmatični priključek 1 | G1/4 |
| Pnevmatični priključek 2 | G1/4 |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |

| Značilnost | Vrednost |
|---------------------------|-----------|
| Material tesnil | NBR |
| Material vrtljivega gumba | POM |
| Material ohišja | Ojačan PA |