



Refleksno svetlobno tipalo SOEG-RT-M18W-NS-K-2L

Številka dela: 537717

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Zasnova | okrogla oblika |
| V skladu s standardom | EN 60947-5-2 |
| Odobritev | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti) | v skladu z direktivo EU EMV |
| Merilna veličina | Pozicija |
| Merilno načelo | optoelektronsko |
| Metoda merjenja | tipalo odbite svetlobe |
| Vrsta svetlobe | rdeča |
| Doseg | 0 mm...600 mm |
| Temperatura okolice | -25 °C...55 °C |
| Preklopni izhod | NPN |
| Funkcija preklopnega elementa | svetlo preklapljanje |
| Največja preklopna frekvenca | 1000 Hz |
| Največji izhodni tok | 200 mA |
| Padec napetosti | 2 V |
| Odpornost proti kratkemu stiku | taktirajoča |
| Območje delovne napetosti DC | 10 V...36 V |
| Preostala valovitost | 20 % |
| Tok med prostim tekom | 15 mA |
| Zaščito pred obrnjeno polariteto | za vse električne priključke |
| Električni priključek | 3 žile kabel |
| Dolžina kabla | 2.5 m |
| Material kablanskega plašča | TPE-U(PUR) |
| Velikost | M18x1 |
| Način pritrditve | s protimatico |
| Prítezni moment | 20 Nm |
| Teža izdelka | 123 g |
| Material ohišja | Medenina kromirano |

| Značilnost | Vrednost |
|---|----------------------------------|
| Material pokrivne matice | Medenina kromirano |
| Prikaz preklopnega stanja | Rumena LED-dioda |
| Prikaz funkcijske rezerve | Zelena LED-dioda |
| Možnosti nastavitv | poti |
| Območje nastavljanja, spodnja meja | 100 mm |
| Območje nastavljanja, zgornja meja | 600 mm |
| Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov | -5 °C...55 °C |
| Stopnja zaščite | IP65 IP67 |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 1 – nizka korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |