



Refleksno svetlobno tipalo SOEG-RTH-Q30-NS-K-2L

Številka dela: 537721
Izdelek, ki se opuša

FESTO

Z izključitvijo ozadja, bločna izvedba.

Tip, ki se opuša. Dostavljiv do 2020. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	Blokovna izvedba
Ustrezna standardu	EN 60947-5-2
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Merjena veličina	Položaj
Princip merjenja	optoelektronski
Postopek merjenja	Odbojni svetlobni senzor z izključitvijo ozadja
Vrsta luči	rdeča
Doseg	15 ... 150 mm
Temperatura okolice	-25 ... 55 °C
Izhod stikala	NPN
Stikalni element	Svetli vklop
Maks. preklopna frekvenca	500 Hz
Maks. izhodni tok	200 mA
Padec napetosti	≤ 2 V
Kratkostična odpornost	Pulzirajoč
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 36 V
Preostala valovitost	20 %
Tok prostega teka	25 mA
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Električni priključek	Kabel 3-žilni
Dolžina kabla	2,5 m
Material, oplaščenje kabla	TPE-U(PUR)
Velikost	30x30x15 mm
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Masa izdelka	75 g
Material, ohišje	PBTP
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Prikaz funkcijske rezerve	Zelena LED
Možnosti nastavitve	Potenciometer
Območje nastavitve spodnje meje	15 mm
Območje nastavitve zgornje meje	150 mm
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 55 °C
Vrsta zaščite	IP65
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev