

Nihajna prirobnica SNCL-20

Številka dela: 537792

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	20
Na podlagi standarda	ISO 21287
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...90 °C
Teža izdelka	38 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material elementa za pritrditev	gnetna aluminijeva zlitina
Material ležaja	Umetna masa
Material vijakov	jeklo pocinkano