


Pritrditev
SMBZ-8-125/320
Številka dela: 537808

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	8
Zasnova	za vlečno sidro
Položaj vgradnje	poljubno
za Ø bata	Ø125–Ø320
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...120 °C
Pritezni moment	0.5 Nm
Teža izdelka	14 g
Način pritrditve	vpetje
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Aluminijasta zlitina, eloksirana
Material vijakov	visoko legirano nerjavno jeklo