


Krmilni vod KES-MC-1-SUB-9-10

Številka dela: 537925
Izdelek, ki se opušča

Primeren za MTR-DCI-...

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oznaka vodnika	brez nosilca napisne ploščice
Električni priključek 1, funkcija	Stran field naprave
Električni priključek 1, oblika	oglat
Električni priključek 1, vrsta priključka	Priključnica
Električni priključek 1, odvod kabla	Raven
Električni priključek 1, priključna tehnika	Sub-D
Električni priključek 1, število polov/žic	9
Električni priključek 1, zasedeni poli/žice	9
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilnika
Električni priključek 2, vrsta priključka	Kabel
Električni priključek 2, priključna tehnika	prost konec
Električni priključek 2, število polov/žic	10
Električni priključek 2, zasedeni poli/žice	9
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 24 V
Dolžina kabla	10 m
Lastnost vodnika	primeren za energetske verige
Polmer upogiba, fiksna instalacija kabla	≥ 28 mm
Polmer upogiba, gibljiva instalacija kabla	≥ 51 mm
Premer kabla	6,8 mm
Struktura kabla	10x0,14 zaslonjen
Imenski presek vodnika	0,14 mm ²
Zaključki žic	Nožica terminala
Vrsta zaščite	IP54
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve