

# Napajalni kabel KPWR-MC-1-SUB-9HC-10

Številka dela: 537933

Izdelek, ki se opušča

Primeren za MTR-DCI-...

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oznaka vodnika	brez nosilca napisne ploščice
Električni priključek 1, funkcija	Stran field naprave
Električni priključek 1, oblika	oglat
Električni priključek 1, vrsta priključka	Priključnica
Električni priključek 1, odvod kabla	Raven
Električni priključek 1, priključna tehnika	Sub-D Mixed
Električni priključek 1, število polov/žic	2
Električni priključek 1, zasedeni poli/žice	2
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilnika
Električni priključek 2, vrsta priključka	Kabel
Električni priključek 2, priključna tehnika	prost konec
Električni priključek 2, število polov/žic	2
Električni priključek 2, zasedeni poli/žice	2
Območje obratovalne napetosti DC	24 ... 48 V
Dolžina kabla	10 m
Lastnost vodnika	primeren za energetske verige
Polmer upogiba, gibljiva instalacija kabla	$\geq 64$ mm
Premer kabla	8,6 mm
Struktura kabla	2x1,5 zaslonjen
Imenski presek vodnika	1,5 mm <sup>2</sup>
Zaključki žic	Nožica terminala
Vrsta zaščite	IP54
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	0 ... 50 °C