


Priključna plošča VMPA2-IC-AP-1

Številka dela: 537981

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Širina | 30.5 mm |
| Dolžina | 107.3 mm |
| Dimenzija rasterja | 21 mm |
| Delovni tlak | 0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar |
| Krmilni tlak | 0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar |
| Odobritev | c UL us – Recognized (OL) |
| Znak KC | KC-EMV |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti) | v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU RoHS |
| Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti) | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 0 – brez korozijske obremenitve |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -5 °C...50 °C |
| Teža izdelka | 233 g |
| Električni priključek | M8 Vtič |
| Način pritrditve priključne plošče | s prehodno izvrtino |
| Pnevmatični priključek 1 | G1/8 |
| Pnevmatični priključek 2 | G1/8 |
| Pnevmatični priključek 3 | G1/8 |
| Pnevmatični priključek 4 | G1/8 |
| Pnevmatični priključek 5 | G1/8 |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material priključne plošče | aluminijeva tlačna litina |