

# Elektronski modul VMPA1-MPM-EMM-8

Številka dela: 537988

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost                                                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Največje število ventilskih mest         | 4                                                        |
| Največje število ventilskih tuljav       | 8                                                        |
| Nazivni zagonski tok na magnetno tuljavo | 80 mA do 25 ms                                           |
| Nazivni tok pri zmanjšanju toka          | 25 mA po 25 ms                                           |
| Razred korozijske odpornosti KBK         | 1 – nizka korozijska obremenitev<br>(v vgrajenem stanju) |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| Teža izdelka                             | 20 g                                                     |
| Material ohišja                          | POM                                                      |
| Napotek glede materialov                 | V skladu z RoHS                                          |