

Priključni vodniki NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE25

Številka dela: 538225

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Način pritrditve | 4-40 UNC-2B |
| Teža izdelka | 490 g |
| Električni priključek 1 | Doza Sub-D, 25-polna |
| Električni priključek 2 | odprt konec, 25-žilni |
| Nazivna delovna napetost DC | 24 V |
| Dolžina kabla | 2.5 m |
| Lastnost voda | Standardno |
| Najmanjši polmer upogibanja kabla | 105 mm |
| Premer kabla | 10.5 mm |
| Zgradba kabla | 20 x 0,25 mm ² + 5 x 0,34 mm ² |
| Stopnja zaščite | IP65 IP67 v montiranem stanju |
| Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov | -5 °C...50 °C |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti) | v skladu z direktivo EU RoHS |
| Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti) | v skladu s predpisi ZK RoHS |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Material kablanskega plašča | PVC |
| Material ohišja | PBT |
| Material pokrivne matice | PA |
| Material tesnil | TPE-O |