

# Priključni vodniki NEBV-S1G25-K-10-N-LE25

Številka dela: 538227

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	4-40 UNC-2B
Teža izdelka	1750 g
Električni priključek 1	Doza Sub-D, 25-polna
Električni priključek 2	odprt konec, 25-žilni
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Dolžina kabla	10 m
Lastnost voda	Standardno
Najmanjši polmer upogibanja kabla	105 mm
Premer kabla	10.5 mm
Zgradba kabla	20 x 0,25 mm <sup>2</sup> + 5 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Stopnja zaščite	IP65 IP67 v montiranem stanju
Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov	-5 °C...50 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Material kablanskega plašča	PVC
Material ohišja	PBT
Material pokrivne matice	PA
Material tesnil	TPE-O