

Glušnik UOM-1/4

Številka dela: 538432

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Vrsta tesnila na čepu za privitje	brez tesnila
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	glušnik, odprt
Delovni tlak vakuumske sesalne šobe	0 bar...8 bar 0 MPa...0.8 MPa 0 psi...116 psi
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Način pritrditve	privijačenje
Teža izdelka	11.1 g
Pnevmatični priključek	G1/4
Material blažilnega vložka	PU-pena
Material čepa za privitje	POM
Material ohišja	POM
Material notranje cevi	Gnetna aluminijeva zlitina