

# Glušnik UOM-3/8

Številka dela: 538433

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                          | Vrednost                                            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Vrsta tesnila na čepu za privitje   | brez tesnila                                        |
| Položaj vgradnje                    | poljubno                                            |
| Konstruktivna zgradba               | glušnik, odprt                                      |
| Delovni tlak vakuumske sesalne šobe | 0 bar...8 bar<br>0 MPa...0.8 MPa<br>0 psi...116 psi |
| Razred korozijske odpornosti KBK    | 2 – zmerna korozijska obremenitev                   |
| Skladnost z LABS                    | VDMA24364-B2-L                                      |
| Temperatura okolice                 | 0 °C...60 °C                                        |
| Način pritrditve                    | privijačenje                                        |
| Teža izdelka                        | 22.7 g                                              |
| Pnevmatični priključek              | G3/8                                                |
| Material blažilnega vložka          | PU-pena                                             |
| Material čepa za privitje           | POM                                                 |
| Material ohišja                     | POM                                                 |
| Material notranje cevi              | Gnetna aluminijeva zlitina                          |