

Izpust kondenzata PWEA-AC-3D

Številka dela: 538681

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način upravljanja	električno
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Pomožno ročno upravljanje	tipkalna
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatsko
Konstruktivna zgradba	zunanj, električni, popolnoma avtomatski
Merilna veličina	nivo napolnjenosti
Ventilska funkcija	3/2, zaprt, monostabilen
Upravljalni elementi	Folijska tipkovnica s testno tipko
Prikaz pripravljenosti za delovanje	LED
Prikaz preklopnega stanja	LED
Delovni tlak	0.8 bar...16 bar
Alarmni izhod	s kontakti
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Nazivna zmogljivost izpusta kondenzata	2 W
Odobritev	C-Tick
Znak KC	KC-EMV
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:~:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Temperatura medija	1 °C...60 °C
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z IEC 60529 III
Temperatura okolice	1 °C...60 °C
Teža izdelka	700 g
Električni priključek	vijačna sponka
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo

Značilnost	Vrednost
Priključek za odvajanje kondenzata	PK-8
Pnevmatični priključek	G1/2
Material posode za kondenzat	gnetna aluminijeva zlitina
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	umetna masa