


Sojemalo FKC-18

Številka dela: 538714

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	18
Radialno odstopanje +/-	2.5 mm
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Kratkotrajna največja dovoljena obremenitev v smeri sile +/-	3000 N
Dolgoročno največja dovoljena obremenitev v smeri sile +/-	1400 N
Teža izdelka	96.8 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material zglobov	ojačan PA
Material krogelnega čepa	visoko legirano jeklo
Material plošče	Gnetna aluminijeva zlitina