

Vodilna os FDG-63- -ZR-RF

Številka dela: 538793

FESTO



Primer predstavitve

Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Velikost	63
Gib	1 ... 5.000 mm
Rezerva giba	244 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Valjčno vodilo
Konstruktivska zgradba	Vodilo
Maks. pospešek	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
Maks. hitrost	$\leq 10 \text{ m/s}$
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Vztrajnostni moment 2. stopnje Ix	16.640E+03 mm ⁴
Vztrajnostni moment 2. stopnje Iy	5.997E+03 mm ⁴
Maks. sila Fy	600 N
Maks. sila Fz	600 N
Maks. moment Mx	65 Nm
Sila za premik	5 ... 30 N
Dodatek mase na 10 mm giba	138,4 g
Način pritrditve	s priborom
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Material, pokrivna kapa	PA
Material, vodilni drog	Jeklo
Material, vodilni element	Jeklo
Material, ohišje	Aluminij eloksiran