


# Multipol CPV10-VI-P4-M7-C

Številka dela: 538808

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o protieksplzijski zaščiti (ATEX)
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi UK EX v skladu s predpisi ZK RoHS
Odobritev protieksplzijske zaščite zunaj EU	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Dc (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX) EPL Gc (IEC-EX)
Protieksplzijska zaščita	con a 1 (ATEX) Con a 1 (IEC-EX) Con a 1 (UKEX) con a 2 (ATEX) con a 2 (IEC-EX) con a 21 (ATEX) con a 21 (IEC-EX) Con a 21 (UKEX) con a 22 (ATEX) con a 22 (IEC-EX)
Pristojni organ za izdajo certifikata	IECEx TUR 12.0002X TÜV 06 ATEX 7334 X TÜV 21 UKEX 7013 X
Kategorija ATEX, plin	II 2G
Kategorija ATEX, prah	II 2D
Vrsta protieksplzijske zaščite pred vžigom, plin	Ex eb IIC Gb
Vrsta zaščite pred vžigom Ex, prah	Ex tb IIIC Db
Temperatura okolice Ex	-10 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teža izdelka	320 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material plošče	Gnetna aluminijeva zlitina