


Filter-glušnik LFU-1/4

Številka dela: 539132

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	G1/4
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Finost filtra	1 µm
Izpust kondenzata	ročno obračanje
Delovni tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Pretok proti atmosferi	4000 l/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Zmanjšanje hrupa	zmanjšanje za 40 dB
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Raven zvočnega tlaka	78 dB(A)
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	190 g
Pnevmatični priključek	G1/4
Material ohišja	PP